

BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|---|
| Változat | Fotovoltaikus egységek, Rögzítőláb, Pótalkatrész, Rögzítőláb, 10 MPP, 12 MPP |
| Rendelési szám | 3139420000 |
| Típus | BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT |
| GTIN (EAN) | 4099987378390 |
| Qty. | 1 Darab |

BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 25 mm | Mélység (coll) | 0.9842 inch |
| Magasság | 67 mm | Magasság (coll) | 2.6378 inch |
| Szélesség | 28 mm | Szélesség (coll) | 1.1024 inch |
| Nettó tömeg | 68 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |