

**BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Rögzítőláb, Pótalkatrész, Rögzítőláb, 10 MPP, 12 MPP
Rendelési szám	<a href="#">3139430000</a>
Típus	BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378406
Qty.	1 Darab

**BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Tanúsítványok**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Méreték és tömegek**

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	67 mm	Magasság (coll)	2.6378 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1.1024 inch
Nettó tömeg	83 g		

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		