

HDC 06B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig teljesen, a megfelelő, engedélyezett készülékkel és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: Vissza: IP20, Válaszfalház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	3139900000
Típus	HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382267
Qty.	1 Darab

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Mélység	132 mm	Mélység (coll)	5.1968 inch
Magasság	29.5 mm	Magasság (coll)	1.1614 inch
Szélesség	48 mm	Szélesség (coll)	1.8898 inch
Rögzítési méret - magasság	32 mm	Rögzítési méret - szélesség	70 mm
Nettó tömeg	141.68 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -20 °C ... 80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Méret

Szélesség 48 mm

Általános adatok

Ház kivitele	Válaszfalház	Telepítési szerkezeti méret	3
UL 94 éghetőségi osztály	None	Szín	szürke
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Egyéb
Típus	Válaszfal (átvezető)	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	BG	3
Védelmi osztály	Vissza: IP20		

IECEX/ATEX névleges adatok


Tanúsítvány száma (IECEX) TUEV24ATEX9197X Tanúsítvány száma (ATEX) IECEXTUR24.0077X

Változat

Telepítési szerkezeti méret	3	Felületi minőség	Egyéb
BG	3		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

3-as méret (06B)



Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEx: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig kompletten, a megfelelő, engedélyezett készülékházzal és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B COVER ATEX	Változat
Rendelési szám	3140050000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP55, Fedél ház alsórészhez, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4099987382410	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	Változat
Rendelési szám	3139940000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4099987382304	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	Változat
Rendelési szám	3139950000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4099987382311	
Qty.	1 ST	