

HDC 16B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig kompletten, a megfelelő, engedélyezett készülékkel és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP55, Válaszfalház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	3139920000
Típus	HDC 16B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382281
Qty.	1 Darab

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Mélység	164 mm	Mélység (coll)	6.4567 inch
Magasság	29.5 mm	Magasság (coll)	1.1614 inch
Szélesség	48 mm	Szélesség (coll)	1.8898 inch
Rögzítési méret - magasság	32 mm	Rögzítési méret - szélesség	103 mm
Nettó tömeg	180 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-20 °C...40 °C	Hőmérsékleti határérték	-20 °C ... 80 °C
---------------------	----------------	-------------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Méret

Szélesség	48 mm
-----------	-------

Általános adatok

Ház kivitele	Válaszfalház	Telepítési szerkezeti méret	6
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	szürke
Felületi minőség	Egyéb	Típus	Válaszfal (átvezető)
Halogénmentes	false	BG	6
Védelmi osztály	IP55		

IECEX/ATEX névleges adatok

Tanúsítvány száma (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Tanúsítvány száma (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
---------------------------	-----------------	--------------------------	------------------


Változat

Telepítési szerkezeti méret	6	Felületi minőség	Egyéb
BG	6		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Drawings



HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

6-os méret (16B)



Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig kompletten, a megfelelő, engedélyezett készülékkel és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Változat
Rendelési szám	3139980000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések
GTIN (EAN)	4099987382342	mérete: M 32
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Változat
Rendelési szám	3139990000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések
GTIN (EAN)	4099987382359	mérete: M 32, M 25
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Változat
Rendelési szám	3140000000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP55, Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések
GTIN (EAN)	4099987382366	mérete: M 32
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16B COVER ATEX	Változat
Rendelési szám	3140070000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP55, Fedél ház alsórészhez, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4099987382434	
Qty.	1 ST	

6- os méret



**IECEX
ATEX**

Az a opció, hogy a 2. zónában a kábeleket el lehet különíteni, és amely megfelel a következő ATEX engedélyeknek: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc vagy IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, egyszerűvé teszi a telepítést, a szervizt, és jobb előkészítést tesz lehetővé. Az itt kínált, engedélyezett csatlakozókat mindig kompletten, a megfelelő, engedélyezett készülékkel és betétekkel kell használni, és csak terhelés nélkül választhatók le.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HDD 24 FC EX 1500	Változat
Rendelési szám	3116650000	HDC-betét, Hüvely, 1500 V, Pólusszám: 24, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4099987235778	
Qty.	1 ST	

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC HDD 24 MC EX 1500	Változat
Rendelési szám	3116630000	HDC-betét, Dugó, 1500 V, Pólusszám: 24, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4099987235754	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HDD 32 FC EX 1000	Változat
Rendelési szám	3116640000	HDC-betét, Hüvely, 1000 V, Pólusszám: 32, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4099987235761	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HDD 32 MC EX 1000	Változat
Rendelési szám	3116620000	HDC-betét, Dugó, 1000 V, Pólusszám: 32, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4099987235747	
Qty.	1 ST	