

## HDC HP 550 F SCREW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Product image



HDC HighPower csavaros csatlakozás

Megbízható csavarkapocs a vezetékek szerszám nélküli csatlakoztatásához.

Gyorsan felszerelhető, ideális szervizeléshez és terepi huzalozáshoz – rugalmas, krimpelés nélkül.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-betét, Hüvely, Csavaros csatlakozás, Kábelsaru: szemessarú / csúszósarú, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| Rendelési szám | <a href="#">3146220000</a>                                                                                    |
| Típus          | HDC HP 550 F SCREW                                                                                            |
| GTIN (EAN)     | 4099987577465                                                                                                 |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                       |

## HDC HP 550 F SCREW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|        |       |             |             |
|--------|-------|-------------|-------------|
| Hossz  | 91 mm | Hossz, inch | 3.5827 inch |
| Átmérő | 43 mm | Nettó tömeg | 550 g       |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 120 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Általános adatok

|                                                                                            |                            |                                                     |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dugaszolási ciklusok, ezüst                                                                | ≥ 500                      | Csatlakozás típusa                                  | Csavaros csatlakozás,<br>Kábelsaru: szemessarú /<br>csúszósaru |
| Telepítési szerkezeti méret                                                                | 550                        | UL 94 éghetőségi osztály                            | V-0                                                            |
| Térfigati ellenállás                                                                       | ≤0.1 mΩ                    | Szín                                                | fekete                                                         |
| Szigetelési ellenállás                                                                     | 1010 Ω                     | Szigetelőanyag                                      | PA GF                                                          |
| Felületi minőség                                                                           | Ezüst-passzívált           | Dugaszolási ciklusok                                | ≥ 500                                                          |
| Típus                                                                                      | Hüvely                     | Szennyezés súlyossága                               | PD 2 (PD 3)                                                    |
| Alapanyag                                                                                  | Rézötvözet                 | Sorozat                                             | HighPower                                                      |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)                                                     | 15 kV                      | Üzemi feszültség, max. (teljes<br>hőmérséklet=60°C) | 3000 V                                                         |
| Az EN 45545-2 szabvány szerinti<br>veszélyességi szintekkel meghatározott<br>követelmények | R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3) | Halogénmentes                                       | false                                                          |
| BG                                                                                         | 550                        |                                                     |                                                                |

## Tápegység

|                               |                                       |                                                      |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Csatlakozás típusa, tápegység | Kábelsaru: szemessarú /<br>csúszósaru | Névleges lökőfeszültség (DIN EN<br>61984), tápegység | 15 kV |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|

## Változat

|                                             |                  |                      |                                                                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Csupaszolási hossz, névleges<br>csatlakozás | 30 mm            | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás,<br>Kábelsaru: szemessarú /<br>csúszósaru |
| Telepítési szerkezeti méret                 | 550              | Térfigati ellenállás | ≤0.1 mΩ                                                        |
| Felületi minőség                            | Ezüst-passzívált | Alapanyag            | Rézötvözet                                                     |
| BG                                          | 550              |                      |                                                                |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

Product image




Product image




Product image



Rajz



Visszaszabályozási görbe



## HDC HP 550 F SCREW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## HighPower pótalkatrészek



A Weidmüller HighPower pótalkatrészei nagyáramú összekötő elemekhez pontosan illesztett alkatrészek. Biztonságos és strapabíró teljesítményátvitelt kínálnak, és ideálisak meglévő rendszerek karbantartásához vagy bővítéséhez. A robusztus anyagok és a precíz kialakítás nagy megbízhatóságot biztosítanak még nagy igénybevétel jelentő ipari körülmények között is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | HDC HP 550 M               | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1242220000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118030808              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

## Krimpelhető érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC HP 550 M 50            | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1157800000</a> | HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| GTIN (EAN)     | 4032248945337              |                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                    |
| Típus          | HDC HP 550 M 70            | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1268810000</a> | HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| GTIN (EAN)     | 4050118057720              |                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                    |
| Típus          | HDC HP 550 M 95            | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1079790000</a> | HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| GTIN (EAN)     | 4032248841653              |                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                    |
| Típus          | HDC HP 550 M 120           | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1079780000</a> | HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| GTIN (EAN)     | 4032248841899              |                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                    |

## HDC HP 550 F SCREW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC HP 550 M 150           | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1119110000</a> | HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| GTIN (EAN)     | 4032248900367              |                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                    |
| Típus          | HDC HP 550 M 185           | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1120580000</a> | HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| GTIN (EAN)     | 4032248901821              |                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                    |
| Típus          | HDC HP 550 M 240           | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1120590000</a> | HDC-betét, Dugó, 3600 V, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550 |
| GTIN (EAN)     | 4032248901739              |                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                    |

## Aljzatház




A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC IP68 HP 24B A          | Változat                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1120040000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69, bedugva, Válaszfalház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4032248901418              |                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                       |

## HighPower pótalkatrészek



A Weidmüller HighPower pótalkatrészei nagyáramú összekötő elemekhez pontosan illesztett alkatrészek. Biztonságos és strapabíró teljesítményt vitelt kínálnak, és ideálisak meglévő rendszerek karbantartásához vagy bővítéséhez. A robusztus anyagok és a precíz kialakítás nagy megbízhatóságot biztosítanak még nagy igénybevételt jelentő ipari körülmények között is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| Típus          | HDC HP CLAMP 550A          | Változat      |
| Rendelési szám | <a href="#">2447780000</a> | HDC-HighPower |
| GTIN (EAN)     | 4050118461671              |               |
| Qty.           | 25 ST                      |               |