

HDC MDU 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Vakmodul, 0 V, 0 A, Pólusszám: 0, nélkül, Dugó, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	3149600000
Típus	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	34.1 mm	Mélység (coll)	1.3425 inch
Magasság	16.8 mm	Magasság (coll)	0.6614 inch
Szélesség	34.1 mm	Szélesség (coll)	1.3425 inch
Hossz	14.6 mm	Hossz, inch	0.5748 inch
Nettó tömeg	1 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Verzió

Csatlakozás típusa	nélkül	Vezeték-keresztmetszet, max.	0 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	0	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Dugó, Hüvely
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	0 V
Névleges áram (DIN EN 61984)	0 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

