

SAISGP-M-4A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Rendelési szám | 3150940000 |
| Típus | SAISGP-M-4A-M12-WDF |
| GTIN (EAN) | 4099987610865 |
| Qty. | 1 Darab |

SAISGP-M-4A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Jóváhagyások | CULUS |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|--------------------|------|
| Átmérő | 29 mm | Falvastagság, max. | 5 mm |
| Nettó tömeg | 30 g | | |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | |
|------------------------------|----------------------|------|
| Pólusszám | 4 | |
| Kódolás | A kódolású | |
| Érintkező felület | Ni/Au | |
| LED | Nem | |
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | |
| Ház fő anyaga | PA 66 | |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ | |
| Kábelátmérő, max. | 8 mm | |
| Kábelátmérő, min. | 4 mm | |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.75 mm ² | |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm ² | |
| Névleges feszültség | 60 V | |
| Névleges áram | 4 A | |
| Védelmi osztály | IP67 | |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | |
| Szennyezés súlyossága | 3 | |
| Az érintkező típusa | Érintkező | |
| Névleges feszültség | Névleges feszültség | 48 V |
| | Feszültségtípus | AC |
| | Névleges feszültség | 60 V |
| | Feszültségtípus | DC |
| Árnyékolás csatlakozás | Nem | |
| Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény | |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -40 ... +85 ° C | |

Szabványok

| | |
|----------------------|-----------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
|----------------------|-----------------|

Általános műszaki adatok

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | A kódolású |
| Csatlakozási menet | M12 | Érintkező felület | Ni/Au |
| LED | Nem | Csatlakozás típusa | PUSH IN |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Ház fő anyaga | PA 66 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ | Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 0.75 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0.14 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 0.75 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.14 mm ² | Névleges feszültség | 60 V |
| Névleges áram | 4 A | Védelmi osztály | IP67 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény | Ház hőmérsékleti tartománya | -40 ... +85 ° C |

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

SAISGP-M-4A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok


www.weidmueller.com

Méretrajz



Póluskiosztás





SAISGP-M-4A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



SAISGP-M-4A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Sárgaréz anyák, EMC



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | SKMU EMV M20 | Változat | |
| Rendelési szám | 1777630000 | SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, M 20, 3.6 mm, Sárgaréz, nikkelezett | |
| GTIN (EAN) | 4032248157907 | | |
| Qty. | 100 ST | | |