

**U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A termék kizárólag u-view Advanced érintőpanellel kombinálva elérhető

HMI futtatási környezet fejlett u-view érintőpanelekhez  
A fejlett u-view érintőpanelek és a PROCON-WEB  
beágyazott rendszer webalapú HMI szoftver kombinációja  
tökéletes vizualizációs megoldást kínál – a nagy  
teljesítményű szoftver és a kiváló minőségű hardver  
találkozása.

Az optimális webalapú HMI megoldás  
implementációjához a PROCON-WEB beágyazott  
rendszerei a következő funkciókat kínálják:

- Szerep és jogosultság alapú felhasználómenedzsment
- Átfogó riasztás
- Előre meghatározott vezérlések, például gombok, tolókapcsolók, szövegmezők és képterületek
- Hatékony, összetett vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- Flexibilis szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- Csatlakozás az u-OC vezérléshez a kommunikációs meghajtón keresztül

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3 15 1060000
Típus	<a href="#">U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5</a>
Qty.	1 Darab

## U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0 g
-------------	-----

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Futásidő-jellemzők

HMI készülék száma, max.	5
--------------------------	---

## Licencinformáció

Folyamatváltozók száma, max.	1000
------------------------------	------

## Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer	Linux, Windows, u-OS	Minimális lemezterületre van szükség	0.1 GB
Minimálisan szükséges memória (RAM)	0.1 GB		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		