

**TCB INL THIRD 7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3155300000
Típus	<a href="#">TCB INL THIRD 7</a>
GTIN (EAN)	4099987654692
Qty.	1 Darab

## TCB INL THIRD 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	390 mm	Magasság (coll)	15.3543 inch
Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7.2835 inch
Átmérő	0 mm	Nettó tömeg	477.56 g

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Habszivacs betét, univerzális, nagy, nem szerelt
-----------------	--

## Szerszámszekrény

Összeszerelés	szerszámokkal
---------------	---------------

## Szortimentek

Átmérő	0 mm
--------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak eldöntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	VT DIGI PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918870000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qty.	1 ST	

## Érintkezés nélküli feszültségteszter



- 4 mm-es távolságból működik
- A kapacitív módszernek köszönhetően nincs szükség arra, hogy áram folyjon
- Mindössze néhány milliméteres túréssal észleli az eltakart szakadt huzalokat
- Észleli a feszültséget vezető huzalokat aljzatokban, kábeldobokon, elosztókban stb.
- Kijelzés: hallható jelzés, illetve látható és hallható jelzés
- elemlámpa funkció a VT LCL készülékkel

## Általános rendelési adatok

Típus	VT LCL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2436670000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkereső
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qty.	1 ST	

## Érintkezés nélküli mágneses mező teszter



- 4 mm távolságból reagál
- mágnesszelepek, relék, tekercsek és kontaktorok működésének teszteléséhez
- valamennyi mágneses tér tesztelhető
- Vizuális és hangos jelzés
- zseblámpa funkcióval

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	VT M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2436680000</a>	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Érintkezés nélküli mágneses mező teszter
GTIN (EAN)	4050118450019	
Qty.	1 ST	