

TCB INL THIRD 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3155320000
Típus	TCB INL THIRD 9
GTIN (EAN)	4099987654715
Qty.	1 Darab

TCB INL THIRD 9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	390 mm	Magasság (coll)	15.3543 inch
Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7.2835 inch
Átmérő	0 mm	Nettó tömeg	802.86 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Habszivacs betét, univerzális, nagy, nem szerelt
-----------------	--

Szerszámszekrény

Összeszerelés	szerszámokkal
---------------	---------------

Szortimentek

Átmérő	0 mm
--------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Tartozékok**Digitális árammérő fogók**

A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMETER C 2608	Változat
Rendelési szám	9427370000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Digitális lakatfogó
GTIN (EAN)	4032248407019	
Qty.	1 ST	