


CB 370/7,6 TR NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3155920000
Típus	CB 370/7,6 TR NC
GTIN (EAN)	4099987657273
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0 mm	Magasság	370 mm
Magasság (coll)	14.5669 inch	Szélesség	7.6 mm
Szélesség (coll)	0.2992 inch	Nettó tömeg	5.1 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66	Szakítószilárdság	550 N
Kötegelési átmérő, max.	98 mm	Szakítószilárdság	124 lbf
Kötegelési átmérő, min.	4 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		