


**CB 760/9 TR NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Rendelési szám | 3156020000                     |
| Típus          | <a href="#">CB 760/9 TR NC</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099987657631                  |
| Qty.           | 100 Darab                      |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|                  |              |             |        |
|------------------|--------------|-------------|--------|
| Mélység          | 0 mm         | Magasság    | 760 mm |
| Magasság (coll)  | 29.9212 inch | Szélesség   | 9 mm   |
| Szélesség (coll) | 0.3543 inch  | Nettó tömeg | 13.1 g |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Szerelőanyagok

|                                    |             |                                    |         |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| UV-álló                            | Nem         | Újra megnyitáshoz                  | Nem     |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2         | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C      | Halogén                            | Nem     |
| Alapanyag                          | Poliamid 66 | Szakítószilárdság                  | 800 N   |
| Kötegelési átmérő, max.            | 225 mm      | Szakítószilárdság                  | 180 lbf |
| Kötegelési átmérő, min.            | 10 mm       |                                    |         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |