


HDC MHP 100 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Áramellátás modul, 1000 V, 100 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
Rendelési szám	3157240000
Típus	HDC MHP 100 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663465
Qty.	1 Darab

HDC MHP 100 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	33.8 mm	Mélység (coll)	1.3307 inch
Magasság	52.2 mm	Magasság (coll)	2.0551 inch
Szélesség	29.3 mm	Szélesség (coll)	1.1535 inch
Hossz	29.3 mm	Hossz, inch	1.1535 inch
Nettó tömeg	19 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás modulkerettel

Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 2	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	2		
Potenciálok száma	2		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Szigetelési ellenállás	1012 Ω		
Dugaszolási ciklusok	≥ 500		
Típus	Dugó		
Túlfeszültség kategória	III		
Szennyezés súlyossága	3		
Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű, Polikarbonát		
Sorozat	ModuPlug		
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V		
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V		
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV		
Névleges áram (DIN EN 61984)	100 A		
Névleges áramerősség (UR)	Névleges áram	100 A	
Dugaszhelyek szükséges száma	2		

HDC MHP 100 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Tápérintkező**


Meghúzási nyomaték, max. a
vezetékátmérő szerint

Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²


Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Visszaszabályozási görbe



Rajz



HDC MHP 100 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

100 A-es sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP100 M 10 2	Változat
Rendelési szám	3157310000	Dugó, ezüst, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663533	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP100 M 16 2	Változat
Rendelési szám	3157320000	Dugó, ezüst, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663540	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP100 M 25 2	Változat
Rendelési szám	3157330000	Dugó, ezüst, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663557	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP100 M 35 2	Változat
Rendelési szám	3157340000	Dugó, ezüst, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663564	
Qty.	10 ST	

Egyéb



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Változat
Rendelési szám	1480380000	ModuPlug, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4050118288933	
Qty.	1 ST	