


HDC MHP 100 MC 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Modul, 1000 V, 100 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
Rendelési szám	3157240000
Típus	HDC MHP 100 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663465
Qty.	1 Darab

HDC MHP 100 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	33.8 mm	Mélység (coll)	1.3307 inch
Magasság	52.2 mm	Magasság (coll)	2.0551 inch
Szélesség	29.3 mm	Szélesség (coll)	1.1535 inch
Hossz	29.3 mm	Hossz, inch	1.1535 inch
Nettó tömeg	19 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás
modulkerettel

Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 2	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	2		
Potenciálok száma	2		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Szigetelési ellenállás	1012 Ω		
Dugaszolási ciklusok	≥ 500		
Típus	Dugó		
Túlfeszültség kategória	III		
Szennyezés súlyossága	3		
Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű, Polikarbonát		
Sorozat	ModuPlug		
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V		
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V		
Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV		
Névleges áram (DIN EN 61984)	100 A		
Névleges áramerősség (UR)	Névleges áram	100 A	
Dugaszhelyek szükséges száma	2		

HDC MHP 100 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Tápérintkező**

Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint	Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 100 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

