

**HDC MHP 200 MC 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Modul, 1000 V, 200 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
Rendelési szám	<a href="#">3157260000</a>
Típus	HDC MHP 200 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663489
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	60.3 mm	Magasság (coll)	2.374 inch
Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1.3386 inch
Nettó tömeg	21 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

## Verzió

Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	19 mm	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	25 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Pólusszám	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	10 <sup>12</sup> Ω	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Dugó	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	200 A	Dugaszhelyek szükséges száma	2

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



## HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 200 A-es sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP200 M 16 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3158660000</a>	Dugó, ezüst, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987671118	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHP200 M 25 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3157390000</a>	Dugó, ezüst, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663618	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHP200 M 35 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3157400000</a>	Dugó, ezüst, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663625	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHP200 M 50 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3157410000</a>	Dugó, ezüst, 50 - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663632	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHP200 M 70 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3157420000</a>	Dugó, ezüst, 70 - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663649	
Qty.	1 ST	

## Egyéb



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

**HDC MHP 200 MC 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2617240000</a>	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Qty.	1 ST	