

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fotovoltaikus biztosítéktartó PV alkalmazásokhoz

- Fotovoltaikus DC összekötő dobozokban való használatra, 1500 V-ig
- DIN sínre szerelt
- Hengeres biztosíték összekötőkkel való használatra, 15–32 A-ig, 10x85 mm gPV esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Biztosítéktartó, 1500 V, 10x85, LED-del
Rendelési szám	3164270000
Típus	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
Qty.	10 Darab

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	67 mm	Mélység (coll)	2.6378 inch
Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4.9212 inch
Szélesség	22.2 mm	Szélesség (coll)	0.874 inch
Nettó tömeg	99 g		

Hőmérséklet

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	90 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	-------

Biztosítéktartó csatlakozás

Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	9.5 mm
Meghúzási nyomaték, max.	2.5 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	2 Nm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Vezeték anyag	Vörösréz
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 6	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	16 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	1 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	16 mm ²

Biztosítéktartó műszaki adatok

Olvadóbiztosíték-betét	10 x 85 mm	Szín	Világoskék
Kijelző	LED	Biztosítéktartó (biztosítékfoglat)	Csuklós
Max. áram	32 A	Potenciálok száma	1
Power dissipation, max.	6.5 W	Tartósín	TS 35
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Túlfeszültség kategória	III
Felszerelés típusa	TS 35		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

10x85 gPV



A gPV 10×85 hengeres biztosítóbetéteket úgy tervezték, hogy kompakt, biztonságos és gazdaságos védelmet nyújtsanak akár 1500 V egyenáramú fotovoltaikus modulok számára (mezővédelem). Biztosítják mind a túlterhelés, mind a rövidzárlat elleni védelmet (gPV osztály az IEC60269-6 és UL248-19 szabványok szerint).

Általános rendelési adatok

Típus	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002597	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	8430243419611	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002609	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	8430243419628	
Qty.	5 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002610	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	8430243419635	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002611	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	8430243419642	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000005431	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	8430243440424	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002612	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
GTIN (EAN)	8430243419659	
Qty.	5 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Változat
Rendelési szám	3164280000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4099987800327	
Qty.	5 ST	