

FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A gPV 10×85 hengeres biztosítóbetéteket úgy terveztek, hogy kompakt, biztonságos és gazdaságos védelmet nyújtsanak akár 1500 V egyenáramú fotovoltaikus modulok számára (mezővédelem). Biztosítják mind a túlterhelés, mind a rövidzárlat elleni védelmet (gPV osztály az IEC60269-6 és UL248-19 szabványok szerint).

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Változat | Fotovoltaikus egységek, Olvadábiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A |
| Rendelési szám | 3164280000 |
| Típus | FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV |
| GTIN (EAN) | 4099987800327 |
| Qty. | 5 Darab |

FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság | 85 mm | Magasság (coll) | 3.3464 inch |
| Szélesség | 10.3 mm | Szélesség (coll) | 0.4055 inch |
| Nettó tömeg | 1.5 g | | |

Biztosítóbetétek

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Biztosítóbetétek, szabványok | IEC 60269-1, gPV (EN 60269-6) | Áram | 35 A |
| Névleges DC feszültség | 1500 V | Névleges megszakítási teljesítmény | 50 kA |
| Érintkezők anyaga | ezüstözött | Power dissipation, max. | 8 W |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-02 | | |