

**HDC 16D TSBU 1M25 BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A műanyagházak különösen azoknál az alkalmazásoknál használhatók, ahol a fémek ellenállása nem elegendő. Emellett az itt látható házak könnyebbek és kissé olcsóbbak, mint a standard alumíniumházak. Ezért olyan alkalmazásokban lehet értelme a műanyagházak használatának, ahol nem szükséges, hogy az anyagok robusztusak legyenek. A tömítettség továbbra is IP65.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: 1*M25, M 25, M 32
Rendelési szám	<a href="#">3164350000</a>
Típus	HDC 16D TSBU 1M25 BP
GTIN (EAN)	4099987800563
Qty.	1 Darab

## HDC 16D TSBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	72.5 mm	Magasság (coll)	2.8543 inch
Szélesség	56 mm	Szélesség (coll)	2.2047 inch
Nettó tömeg	124 g		

## Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Méretek

Kábelbevezetés	menetes
----------------	---------

## Verzió

Kábelbevezetések mérete	1*M25, M 25, M 32	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Fedél	burkolat nélkül	Felső kábelbevezetések száma	0
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Ház kivitele	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkegyl az alsórészen	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	3	Kábelbevezetés	menetes
Típus	Dugó	Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs
Tömítés	tömítés nélkül	Szín (RAL)	RAL 9011
BG	3	Suitable for ModuPlug®	Igen

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	kezeletlen
Védelmi osztály	IP65, bedugva		

## Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16D TSBU 1M25 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16D TSBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A műanyagházak különösen azoknál az alkalmazásoknál használhatók, ahol a fémek ellenállása nem elegendő. Emellett az itt látható házak könnyebbek és kissé olcsóbbak, mint a standard alumíniumházak. Ezért olyan alkalmazásokban lehet értelme a műanyagházak használatának, ahol nem szükséges, hogy az anyagok robusztusak legyenek. A tömítettség továbbra is IP65.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B ABU BP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3107170000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Kereszkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő
GTIN (EAN)	4099987172066	bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Qty.	1 ST	

## Alap ház



A műanyagházak különösen azoknál az alkalmazásoknál használhatók, ahol a fémek ellenállása nem elegendő. Emellett az itt látható házak könnyebbek és kissé olcsóbbak, mint a standard alumíniumházak. Ezért olyan alkalmazásokban lehet értelme a műanyagházak használatának, ahol nem szükséges, hogy az anyagok robusztusak legyenek. A tömítettség továbbra is IP65.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 06B SBU 1M25 BP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3164370000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Kereszkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4099987800600	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 06B SBU 2M25 BP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3164380000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Kereszkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: 1*M25, M 25, M 32
GTIN (EAN)	4099987800624	
Qty.	1 ST	


## HDC 16D TSBU 1M25 BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### 3- as méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: 6

Névleges áram: 24 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

### Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 6 FP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1873520000</a>	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 6 MP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1873530000</a>	HDC-betét, Dugó, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
Qty.	1 ST	

### IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

### Általános rendelési adatok

Típus	VG M32-1/K68	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1909880000</a>	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN)	4032248536801	bar (30 min.), Poliamid 6
Qty.	20 ST	