


HDC MHP 300 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Modul, 1000 V, 300 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1.5
Rendelési szám	3187680000
Típus	HDC MHP 300 FC
GTIN (EAN)	4099987958776
Qty.	1 Darab

HDC MHP 300 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	61.9 mm	Magasság (coll)	2.437 inch
Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1.3386 inch
Hossz	29.5 mm	Hossz, inch	1.1614 inch
Nettó tömeg	18 g		

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerttel
-----------------------	-----------------------------------

Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4/0	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	19 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 3/0
Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	95 mm ²

Általános adatok



Pólusszám	1	Potenciálok száma	1
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelési ellenállás	10 ¹² Ω
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	polikarbonát, üvegszálerősítésű	Sorozat	ModuPlug
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V	Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V
Névleges lököfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	300 A
Dugaszhelyek szükséges száma	1.5		

Tápegység

Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint	Vezeték-keresztmetszet, min.	120 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet, max.	95 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



HDC MHP 300 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

300 A-es krimpelhető érintkezők



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP300 F 95	Változat
Rendelési szám	3187710000	Hüvely, ezüst, 95 - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4099987958837	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MHP300 F 120	Változat
Rendelési szám	3187720000	Hüvely, ezüst, 120 - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4099987958851	
Qty.	1 ST	