

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Modul, 100 V, 20 A, Pólusszám: 6, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 2
Rendelési szám	3193730000
Típus	HDC MHE 6 TSC FP
GTIN (EAN)	4099987981071
Qty.	1 Darab

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	45.8 mm	Magasság (coll)	1.8031 inch
Szélesség	33.8 mm	Szélesség (coll)	1.3307 inch
Hossz	29.2 mm	Hossz, inch	1.1496 inch
Nettó tömeg	17 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Csavaros csatlakozás modulkerettel

Verzió

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Csatlakozás típusa	PUSH IN aktuátorral
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 12	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	6	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Hüvely
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3
Alapanyag	Polikarbonát	Sorozat	ModuPlug
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	100 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	6 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	20 A	Dugaszhelyek szükséges száma	2

Tápegység

Csupaszolási hossz a kábelátmérő szerint Csupaszolási hossz 8.00 mm

Besorolások




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Standard



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B AB	Változat
Rendelési szám	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 6B BA	Változat
Rendelési szám	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B AC	Változat
Rendelési szám	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 10B CA	Változat
Rendelési szám	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B AD	Változat
Rendelési szám	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 16B DA	Változat
Rendelési szám	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B AF	Változat
Rendelési szám	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MF 24B FA	Változat
Rendelési szám	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 ST	

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B AC	Változat	
Rendelési szám	2736990000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Qty.	1 ST		
Típus	HDC MFGL 6B AB	Változat	
Rendelési szám	2736970000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Qty.	1 ST		
Típus	HDC MFGL 24B FA	Változat	
Rendelési szám	2737040000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Qty.	1 ST		

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B AC	Változat	
Rendelési szám	2736990000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Qty.	1 ST		
Típus	HDC MFGL 6B AB	Változat	
Rendelési szám	2736970000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Qty.	1 ST		
Típus	HDC MFGL 24B FA	Változat	
Rendelési szám	2737040000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Qty.	1 ST		


HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Qty.	1 ST		


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Változat	
Rendelési szám	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Qty.	1 ST		

Hosszú vezetősappal



HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B AD	Változat
Rendelési szám	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 ST	


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Változat
Rendelési szám	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 24B FA	Változat
Rendelési szám	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B AC	Változat
Rendelési szám	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 ST	

Hosszú vezetősappal



HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B AF	Változat
Rendelési szám	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGL 10B CA	Változat
Rendelési szám	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 ST	


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B BA	Változat
Rendelési szám	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MFGS 10B CA	Változat
Rendelési szám	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 ST	

Hosszú vezetősappal



HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	HDC MFGL 6B BA	Változat
Rendelési szám	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 ST	