

IE-C6NO8LW0020S40S40-WC-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Előkonfekcionált kábelek 2x RJ45-tel, IP20 védelemmel,
okosmérési alkalmazásokhoz használható, Cat.6 Microline
- extravékony (AWG30), árnyékolatlan, szűk terekhez,
egyéb színek kérésre

Általános rendelési adatok

Változat	Patchkábel, Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 2 m, , egyenes, 6 kV
Rendelési szám	3195150020
Típus	IE-C6NO8LW0020S40S40-WC-K6KV
Qty.	

IE-C6NO8LW0020S40S40-WC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	2 m	Hossz, inch	78.7402 inch
-------	-----	-------------	--------------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
----------------------	-------------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7
----------------------	-------------

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
------------------------------------	-----	------------	----------------------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7
----------------------	-------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges lököfeszültség	6 kV	Kategória	Cat. 6
-------------------------	------	-----------	--------

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	No	Szín	fehér
Halogén	Nem	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	No

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fehér	Keresztmetszet	4x2xAWG30/7
Árnyékolás	U/UTP	Vezetékek száma	8
Szigetelés	PE	Köpenyátmérő, max.	3.3 mm
Köpenyátmérő, min.	2.9 mm	Köpeny anyaga	LSZH
Színkód gyűrű	fehér / kék, fehér / narancssárga, fehér / zöld, white / brown		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

