

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3204340000
Típus	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4099987992640
Qty.	1 Darab

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek


Mélység	485 mm	Mélység (coll)	19.0944 inch
Magasság	565 mm	Magasság (coll)	22.2441 inch
Szélesség	335 mm	Szélesség (coll)	13.189 inch
Nettó tömeg	25265 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 2 s	Krimpelés	Trapezoidal
Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm ²	Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²
Krimpelési hossz	8/10 mm	Fogyóeszközök	Láncolt érvég hüvelyek
Sűrített levegő-csatlakozás	5,5 bar	Betéthossz, min.	27 mm
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimplés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Változat
Rendelési szám	1283530000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 ST	