

**FPC LID 20/40 7035 SPAREPART****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Változat       | Fotovoltaikus egységek, PV Next, Műanyag fedél |
| Rendelési szám | <a href="#">3233330000</a>                     |
| Típus          | FPC LID 20/40 7035 SPAREPART                   |
| Qty.           |                                                |

**FPC LID 20/40 7035 SPAREPART****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Mélység   | 32 mm  | Mélység (coll)   | 1.2598 inch |
| Magasság  | 200 mm | Magasság (coll)  | 7.874 inch  |
| Szélesség | 400 mm | Szélesség (coll) | 15.748 inch |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000747    | ETIM 9.0    | EC000747    |
| ETIM 10.0   | EC000747    | ECLASS 14.0 | 27-18-22-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-22-04 |             |             |

## FPC LID 20/40 7035 SPAREPART

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 51643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PVN DC 1I 1O 1MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2914580000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 1 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2   |
| GTIN (EAN)     | 4099986542020              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2791920000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C        |
| GTIN (EAN)     | 4064675072966              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866300000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2   |
| GTIN (EAN)     | 4064675603986              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2791930000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland |
| GTIN (EAN)     | 4064675072973              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2791940000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C          |
| GTIN (EAN)     | 4064675072980              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866310000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2     |
| GTIN (EAN)     | 4064675603993              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2791950000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland   |
| GTIN (EAN)     | 4064675072997              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2890440000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C        |
| GTIN (EAN)     | 4064675878285              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |

## FPC LID 20/40 7035 SPAREPART

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2890320000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2   |
| GTIN (EAN)     | 4064675877967              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2890560000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland |
| GTIN (EAN)     | 4064675878407              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 1I 1O 2MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2882160000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 1 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2   |
| GTIN (EAN)     | 4064675675778              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866340000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C        |
| GTIN (EAN)     | 4064675604020              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866360000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2   |
| GTIN (EAN)     | 4064675604044              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866320000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable gland |
| GTIN (EAN)     | 4064675604006              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866350000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C          |
| GTIN (EAN)     | 4064675604037              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866370000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, MC4-Evo 2     |
| GTIN (EAN)     | 4064675604051              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |
| Típus          | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R... | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2866330000</a> | Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable gland   |
| GTIN (EAN)     | 4064675604013              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |