

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Terhelésmegszakító kapcsoló
Rendelési szám	3235880000
Típus	AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024479
Qty.	1 Darab

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	121.1 mm	Mélység (coll)	4.7677 inch
Magasság	165 mm	Magasság (coll)	6.4961 inch
Szélesség	140 mm	Szélesség (coll)	5.5118 inch
Nettó tömeg	526 g		

Garancia

Időköz

5 év

Általános adatok

Szabványok	IEC 60947-3	Védelmi osztály	IP65
Installation location	Védett kültéri terület (a tengertől mért távolság > 1 km)		

Terhelésmegszakító kapcsoló

Csatlakozás módja	Csavaros húzórugó, 1,5–10 mm ²
-------------------	---

Csatlakozás

Főkapcsolóként szolgáló szerkezeti kialakítás	Igen	Készülék előkonfekcionált kábelezéssel	Nem
---	------	--	-----

Elektromos jellemzők

Állandó névleges áram (AC-23, 400 V)	22 A	Feltételhez kötött névleges rövidzárlati áram	10 kA
Névleges üzemelési teljesítmény, AC-3, 400 V	7.5 kW	Kapcsolási teljesítmény 400 V-on, max.	11 kW
Névleges üzemelési teljesítmény, AC-23, 400 V	11 kW	Állandó névleges áram (AC-21, 400 V)	32 A

Ház

Eszköz felépítésének típusa	Terepi eszköz	Elülső szerelési központhoz alkalmas	Nem
Középső szerelésre alkalmas	Nem	Elosztó tábla szerelésre alkalmas	Nem
4-furatos elülső szerelésre alkalmas	Nem		

Kapcsoló leírása

reteszellhető	Igen	Vészleállító szerelésre alkalmas szerkezeti kialakítás	Nem
Biztonsági kapcsolóként szolgáló szerkezeti kialakítás	Nem	Karbantartási / szerviz kapcsolóként szolgáló szerkezeti kialakítás	Igen

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Kapcsolók darabszáma	1	Semleges vezeték előre kapcsolással	Igen
Kiegészítő kapcsolatok darabszáma, nyitó érintkezőként	0	Kiegészítő kapcsolatok darabszáma, záró 0 érintkezőként	
Irányváltó kapcsoló szerkezeti kialakítás	Nem	Segédérintkezők darabszáma átkapcsoló 0 érintkezőként	

Vezérlési elem

Integrált motorhajtás	Nem	Működtető elem típusa	Szárnyas gomb
Választható motorhajtás	Nem	Opcionális feszültség kioldás	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

