

Product image

Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 16.30, Szigetelt: Nem, Szélesség: 17.5 mm |
| Rendelési szám | 3834300000 |
| Típus | QL 2 ST5 |
| GTIN (EAN) | 4008 190456955 |
| Qty. | 20 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 1 mm | Mélység (coll) | 0.0394 inch |
| Magasság | 16.3 mm | Magasság (coll) | 0.6417 inch |
| Szélesség | 17.5 mm | Szélesség (coll) | 0.689 inch |
| Nettó tömeg | 2.35 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|-----------|-------|------|--------|
| Alapanyag | Cu Zn | Szín | szürke |
|-----------|-------|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
|-----------------|----------------------|---|-----|

Méretek

| | |
|--------------------|----------|
| Raszter mm-ben (P) | 16.30 mm |
|--------------------|----------|

Névleges adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|------|
| Névleges feszültség | 400 V | Névleges áram | 41 A |
| Áram maximum vezetékknál | 41 A | | |

Általános

| | |
|-----------|---|
| Pólusszám | 2 |
|-----------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |