

FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



A gPV 10×85 hengeres biztosítóbetéteket úgy terveztek, hogy kompakt, biztonságos és gazdaságos védelmet nyújtsanak akár 1500 V egyenáramú fotovoltaikus modulok számára (mezővédelem). Biztosítják mind a túlterhelés, mind a rövidzárlat elleni védelmet (gPV osztály az IEC60269-6 és UL248-19 szabványok szerint).

Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
Rendelési szám	4000002597
Típus	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243419611
Qty.	50 Darab

FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3.3464 inch
Szélesség	10.3 mm	Szélesség (coll)	0.4055 inch
Nettó tömeg	17.9 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Biztosítóbetét

Biztosítóbetét, szabványok	IEC 60269-6	Áram	15 A
Névleges DC feszültség	1500 V		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		