


FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fotovoltaikus biztosítéktartó PV alkalmazásokhoz

- Fotovoltaikus DC összekötő dobozokban való használatra, 1500 V-ig
- DIN sínre szerelt
- Hengeres biztosíték összekötőkkel való használatra, 15–32 A-ig, 10x85 mm gPV esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Biztosítéktartó, 1500 V, 10x85
Rendelési szám	4000002613
Típus	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V
GTIN (EAN)	8430243419512
Qty.	10 Darab

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	67 mm	Mélység (coll)	2.6378 inch
Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4.9212 inch
Szélesség	22.2 mm	Szélesség (coll)	0.874 inch
Nettó tömeg	10 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-50°C to +90°C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	90 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Biztosítéktartó csatlakozás

Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	9.5 mm
Meghúzási nyomaték, max.	2.5 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	2 Nm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Vezeték anyag	Vörösréz
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 6	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	16 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	1 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	16 mm ²

Biztosítéktartó műszaki adatok

Olvadóbiztosíték-betét	10 x 85 mm	Szín	Világoskék
Kijelző	LED nélkül	Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló)	Csuklós
Max. áram	32 A	Potenciálok száma	1
Power dissipation, max.	6.5 W	Tartósín	TS 35
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Túlfeszültség kategória	III
Felszerelés típusa	TS 35		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

10x85 gPV



A gPV 10×85 hengeres biztosítóbetéteket úgy tervezték, hogy kompakt, biztonságos és gazdaságos védelmet nyújtsanak akár 1500 V egyenáramú fotovoltaikus modulok számára (mezővédelem). Biztosítják mind a túlterhelés, mind a rövidzárlat elleni védelmet (gPV osztály az IEC60269-6 és UL248-19 szabványok szerint).

Általános rendelési adatok

Típus	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002597	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	8430243419611	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002609	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	8430243419628	
Qty.	5 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002610	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	8430243419635	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002611	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	8430243419642	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000005431	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	8430243440424	
Qty.	50 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000002612	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
GTIN (EAN)	8430243419659	
Qty.	5 ST	
Típus	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Változat
Rendelési szám	3164280000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4099987800327	
Qty.	5 ST	