

**FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
Rendelési szám	<a href="#">4000003732</a>
Típus	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
Qty.	10 Darab

**FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technical data****Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Méreték és tömegek**

Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2.2835 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0.8661 inch
Nettó tömeg	50 g		

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Biztosítóbetét**

Biztosítóbetét, szabványok	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Áram	40 A
Névleges DC feszültség	1500 V	Power dissipation, max.	11.2 W

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

**FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

