

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Fotovoltaikus biztosítéktartó PV alkalmazásokhoz

- Fotovoltaikus DC összekötő dobozokban való használatra, 1500 V-ig
- DIN sínre szerelt
- Hengeres biztosíték összekötőkkel való használatra, 30–80 A-ig, 22x58 mm gPV esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Biztosítéktartó, 1500 V, 22x58, LED nélkül
Rendelési szám	4000003740
Típus	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Qty.	6 Darab

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	76.8 mm	Mélység (coll)	3.0236 inch
Magasság	126 mm	Magasság (coll)	4.9606 inch
Szélesség	35.6 mm	Szélesség (coll)	1.4016 inch
Nettó tömeg	100 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	90 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Biztosítéktartó csatlakozás

Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték, max.	2.8 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	2 Nm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Vezeték anyag	Vörösréz
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 17	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	35 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	35 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	1 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	35 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	1 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	35 mm ²

Biztosítéktartó műszaki adatok

Olvadóbiztosíték-betét	22 x 58 mm	Szín	fehér
Kijelző	LED nélkül	Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló)	Csuklós
Max. áram	80 A	Potenciálok száma	1
Power dissipation, max.	12.5 W	Tartósín	TS 35
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Túlfeszültség kategória	III
Felszerelés típusa	TS 35		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

22x58 gPV



Általános rendelési adatok

Típus	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Változat
Rendelési szám	2865970000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000003732	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000003733	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Változat
Rendelési szám	4000003734	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Változat
Rendelési szám	2873890000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Változat
Rendelési szám	2870900000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
Qty.	10 ST	