

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 80 profil a szerelési opciók széles körét kínálja, mivel mind a szerelősín, mind a fali szerelés lehetséges. Így rugalmasan lehet igazodni az adott helyhez és a helyigényekhez. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése érdekében.

Az RS80 profil másik előnye, hogy egyedileg méretre szabható. Így szabadon, pontosan a saját igényeinek megfelelően tervezheti meg a rendszert.

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Kereszthornys csavar
Rendelési szám	4011200000
Típus	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
Qty.	100 Darab

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.6 mm	Mélység (coll)	0.2205 inch
Magasság	5.6 mm	Magasság (coll)	0.2205 inch
Szélesség	15.1 mm	Szélesség (coll)	0.5945 inch
Nettó tömeg	0.65 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

Felületi minőség	Egyéb	Alapanyag	Acél
Küszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 600		

Általános adatok

Szín	szürke	Védelmi osztály	IP20
Színskála (hasonló)	RAL 7035	Tokozási opció	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

