

## PTSC KB40X14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékhez az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

## Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőcsavar (kapocs), 0.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 16.9 mm, Magasság: 7 mm
Rendelési szám	<a href="#">4019420000</a>
Típus	PTSC KB40X14
GTIN (EAN)	4008190243029
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0.2756 inch
Szélesség	16.9 mm	Szélesség (coll)	0.6654 inch
Nettó tömeg	1.13 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyagadatok

Felületi minőség	Egyéb	Alapanyag	Acél
------------------	-------	-----------	------

## Általános adatok

Szín	szürke	Színskála (hasonló)	RAL 7035
------	--------	---------------------	----------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		