

## SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Egyedi relék a TERMSERIES rendszerhez

- Szilárdtest-relék
- Különböző kimenetű változatok

### Általános rendelési adatok

Változat	TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 52 V DC...60 V DC...72 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 3...33 V DC, Folytonos áram: 2 A, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">406120000</a>
Típus	SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
GTIN (EAN)	40322484 15090
Qty.	20 Darab

## SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Magasság	28 mm	Magasság (coll)	1.1024 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	20 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Ambient temperature	-20 °C...60 °C
Üzemi hőmérséklet		Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

## Meghibásodási valószínűség

MTTF 1116 a

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	52 V DC...60 V DC...72 V DC	Névleges vezérlőfeszültség (vezérlő bemenet)	52 V DC...60 V DC...72 V DC
Névleges vezérlőáram	3 mA DC (± 15 %)	Névleges teljesítmény	180 mW
Állapotjelző	Nem		

## Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	3...33 V DC	Névleges áram	2 A
Névleges kapcsolási áram	2 A DC	Bekapcsolási áram	15 A / 10 ms
Bekapcsolási késleltetés	<55 µs	Kikapcsolási késleltetés	<600 µs
Feszültségésés max. terhelésnél	≤ 120 mV	Szivárgási áram	<10 µA
Min. kapcsolási áram	5 mA	Rövidzárlatbiztos	Nem
Védőáramkör, terhelés oldal	Csillapító dióda	Érintkező típusa	1 NO contact (MOS-FET)

## Általános adatok

Szín fekete

## Szigetelések koordinálása

Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 5.5 mm  
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés 2,5 kVeff oldal

## Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Dugaszolható csatlakozás

**SSS RELAIS 60V/24V 2ADC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

**SSS RELAIS 60V/24V 2ADC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Kapcsolási rajz**



View of pins from below

**Dimensional drawing**




## SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### Csavaros csatlakozás




TERMSERIES üres aljzatok a következőkkel:

- 1 váltóérintkező
- Egyedülálló többfeszültségű bemenet: 24 – 230 V UC
- Színjelölésű bemeneti feszültségek: DC: kék, UC: fehér
- A kiváló minőségű kialakításnak és az éles szélek hiányának köszönhetően a szerelés közben nincs sérülésveszély
- Elválasztólapok az optikai leválasztáshoz és a szigetelés megerősítéséhez

### Általános rendelési adatok

Típus	TRS 60VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123280000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 60 V UC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
GTIN (EAN)	4032248905270	Csavaros csatlakozás
Qty.	10 ST	
Típus	TRS 120VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123290000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V UC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
GTIN (EAN)	4032248905461	Csavaros csatlakozás
Qty.	10 ST	
Típus	TRS 230VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123300000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V UC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
GTIN (EAN)	4032248905515	Csavaros csatlakozás
Qty.	10 ST	
Típus	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123310000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
GTIN (EAN)	4032248905317	Csavaros csatlakozás
Qty.	10 ST	
Típus	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123320000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
GTIN (EAN)	4032248905522	Csavaros csatlakozás
Qty.	10 ST	

### Húzórugós csatlakozás



TERMSERIES üres aljzatok a következőkkel:

- 1 váltóérintkező
- Egyedülálló többfeszültségű bemenet: 24 – 230 V UC
- Színjelölésű bemeneti feszültségek: DC: kék, UC: fehér
- A kiváló minőségű kialakításnak és az éles szélek hiányának köszönhetően a szerelés közben nincs sérülésveszély
- Elválasztólapok az optikai leválasztáshoz és a szigetelés megerősítéséhez

## SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

Típus	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123400000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4032248905546	Névleges vezérlőfeszültség: 60 V UC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	Húzórugós csatlakozás
Típus	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123410000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4032248905690	Névleges vezérlőfeszültség: 120 V UC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	Húzórugós csatlakozás
Típus	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123420000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4032248905683	Névleges vezérlőfeszültség: 230 V UC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	Húzórugós csatlakozás
Típus	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123430000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4032248905188	Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	Húzórugós csatlakozás
Típus	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1123440000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4032248905171	Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	Húzórugós csatlakozás

## PUSH-IN csatlakozás



TERMSERIES üres aljzatok a következőkkel:

- 1 váltóérintkező
- Egyedülálló többfeszültségű bemenet: 24 – 230 V UC
- Színjelölésű bemeneti feszültségek: DC: kék, UC: fehér
- A kiváló minőségű kialakításnak és az éles szélek hiányának köszönhetően a szerelés közben nincs sérülésveszély
- Elválasztólapok az optikai leválasztáshoz és a szigetelés megerősítéséhez

## Általános rendelési adatok

Típus	TRP 60VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2618900000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4050118669930	Névleges vezérlőfeszültség: 60 V UC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	PUSH IN
Típus	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2618880000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4050118669954	Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC $\pm 10\%$ , Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	PUSH IN

## SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

Típus	TRP 120VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2618950000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4050118667585	Névleges vezérlőfeszültség: 120 V UC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	PUSH IN
Típus	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2618890000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4050118669947	Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	PUSH IN
Típus	TRP 230VUC 1CO EMPTY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2618960000</a>	TERMSERIES, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező,
GTIN (EAN)	4050118667578	Névleges vezérlőfeszültség: 230 V UC ± 10 %, Folytonos áram: 10 A,
Qty.	10 ST	PUSH IN