

Product image



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	RIDERSERIES, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	4064580000
Típus	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-06-30T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E522350

Méretetek és tömegek

Mélység	25.5 mm	Mélység (coll)	1.0039 inch
Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1.1417 inch
Szélesség	12.6 mm	Szélesség (coll)	0.4961 inch
Nettó tömeg	18 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E522350
---------------------------	---------

vezérlő oldal

Állapotjelző	Nem
--------------	-----

Terhelés oldal

Érintkező típusa	1 CO contact (AgNi)
------------------	---------------------

Általános adatok

Szín	Áttetsző
------	----------

Szigetelések koordinálása

Védelmi osztály	IP40
-----------------	------

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (VDE)	40015457	Tanúsítvány száma (cURus)	E522350
-------------------------	----------	---------------------------	---------

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		