

**PF RS 80 GR 2000MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Profilház, RS 80 Kavicsszürke, Extrudált profil, Szélesség: 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">4183130000</a>
Típus	PF RS 80 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190235178
Qty.	2 M

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	15.7 mm	Mélység (coll)	0.6181 inch
Magasság	84 mm	Magasság (coll)	3.3071 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	412.5 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-15 °C...40 °C
-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PVC
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PVC

## Általános adatok

Szín	Kavicsszürke	Védelmi osztály	IPO0
Színskála (hasonló)	RAL 7032	Tokozási opció	Nem

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<p>3 magasság érhető el a takaróprofil és a véglemezek esetében:  TS szerelés burkolat nélkül: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm  TS szerelés alacsony burkolattal: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm  TS szerelés magas burkolattal: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm  Közvetlen szerelés, burkolat nélkül/alacsony/magas burkolattal: 17 / 44 / 63 mm  A nyomtatott áramköri lap méretei:  Vastagság: 1,6 (±0,2) mm, szélesség: 67,8 (+0,2) mm  Az RS szakasz mérete = a nyomtatott áramköri lap hossza - 4,5 mm  Az ADP rész mérete = nyomtatott áramköri lap hossza - 2 mm  Példa:  Nyomtatott áramköri lap hossza 160 mm, RS szakasz = 155,5 mm, ADP szakasz = 158 mm</p>
------------------	---

## Besorolások


ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**PF RS 80 GR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




## PF RS 80 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## AP RF 80 LI - véglap, DIN sínre szerelhető, bal oldal



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.


A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

## Általános rendelési adatok

Típus	AP RF 80 LI 2025	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8156210000</a>	Véglap, RS 80 Kavicsszürke, Véglap DIN tartósín bal, Szélesség: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190978198	
Qty.	20 ST	

## AP RF 80 RE - véglap, DIN sínre szerelhető, jobb oldal



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

## Általános rendelési adatok

Típus	AP RF 80 RE 2025	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8156200000</a>	Véglap, RS 80 Kavicsszürke, Véglap DIN tartósín jobb, Szélesség: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190175740	
Qty.	20 ST	

## PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## RF 180 – Bepattintható láb



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.


A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

## Általános rendelési adatok

Típus	RF 180 GR 7032	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1773400000</a>	Bepattintható láb, RS 80, RS 90, RS 100 Kavicsszűrke, Bepattintható láb RS 80/90/100-hoz, Szélesség: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4032248 140602	
Qty.	20 ST	

## RS 80 - profilház



Az RS 80 profil a szerelési opciók széles körét kínálja, mivel mind a szerelősín, mind a fali szerelés lehetséges. Így rugalmasan lehet igazodni az adott helyhez és a helyigényekhez. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése érdekében.

Az RS80 profil másik előnye, hogy egyedileg méretre szabható. Így szabadon, pontosan a saját igényeinek megfelelően tervezheti meg a rendszert.

## Általános rendelési adatok

Típus	LKSC M2,9X13VZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4011200000</a>	Tartozékok, Kereszthornycsavar
GTIN (EAN)	4032248415014	
Qty.	100 ST	