



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Változat	Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM
Rendelési szám	4323240000
Típus	DG D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248641246
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0.7087 inch
Magasság	33.8 mm	Magasság (coll)	1.3307 inch
Szélesség	46.7 mm	Szélesség (coll)	1.8386 inch
Nettó tömeg	27 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Alapanyag	EPDM	Szilikon	Nem
Szín	fekete	Kivétel	Üres tömítés
Védelmi osztály	IP65, hozzá tartozó házzal	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® tömítési horony		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		