


**DG D0 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| Rendelési szám | <a href="#">4323240000</a>   |
| Típus          | DG D0 PT6  |
| GTIN (EAN)     | 4032248641246  |
| Qty.           | 10 Darab   |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 18 mm   | Mélység (coll)   | 0.7087 inch |
| Magasság    | 33.8 mm | Magasság (coll)  | 1.3307 inch |
| Szélesség   | 46.7 mm | Szélesség (coll) | 1.8386 inch |
| Nettó tömeg | 27 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                   |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|   |                             |                          |              |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Alapanyag                                       | EPDM                        | Szilikon                 | Nem          |
| Szín  | fekete                      | Kivétel                  | Üres tömítés |
| Védelmi osztály                                 | IP65, hozzá tartozó házzal  | UL 94 éghetőségi osztály | HB           |
| Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés | FieldPower® tömítési horony |                          |              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |