

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Pontok közötti csatlakozás**

- Átalakítás a IPC-620 csatlakozó között dugaszcsatlakozóra
- 12-22-24-34-38 pont

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	6720000787
Típus	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
Qty.	1 Darab

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	266 mm	Magasság (coll)	10.4724 inch
Szélesség	29 mm	Szélesség (coll)	1.1417 inch
Nettó tömeg	8001.53 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet 0...50 °C Üzemi hőmérséklet 0...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) Card edge

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal) 12 pólusú Csatlakozás (terepi oldal) Card edge
Csatlakozás a vezérlő oldalán 3,5 raszteres S2L érintkezősor

Névleges adatok

Üzemi feszültség 150 V Max. áram csatornánként 5 A

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Szennyezés súlyossága 2

Besorolások

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92

