

RS PLC IPC-620 24-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pontok közötti csatlakozás

- Átalakítás a IPC-620 csatlakozó között dugaszcsatlakozóra
- 12-22-24-34-38 pont

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	6720001226
Típus	RS PLC IPC-620 24-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485820
Qty.	1 Darab

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1.1417 inch
Szélesség	266 mm	Szélesség (coll)	10.4724 inch
Nettó tömeg	5014.98 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	0...50 °C	Üzemi hőmérséklet	0...50 °C
----------------------	-----------	-------------------	-----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Card edge
----------------------------	-----------

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Card edge
----------------------------	-----------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	50 V	Max. áram csatornánként	3 A
Összes üzemi áram	10 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Szennyezés súlyossága	2
-----------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

