

ACT20P-TCI-AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció



ACT20P: A rugalmas megoldás

- Precíz és rendkívül praktikus jelátalakítók
- A kioldókarok megkönnyítik a kezelést

Általános rendelési adatok

Változat	Hőmérséklet-átalakító, Input : Temperature, hőelem, Output : 0(4)-20 mA
Rendelési szám	7760054184
Típus	ACT20P-TCI-AO-P
GTIN (EAN)	4064675044581
Qty.	1 Darab

ACT20P-TCI-AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Nettó tömeg	115 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Páratartalom	5...95% páralecsapódás nem megengedett		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Bemenet

Szenzor	Thermocouple Type T,E,J,K,N,R,S,B	Bemenetek darabszáma	1
Hőmérséklet bemeneti tartomány	Konfigurálható, T: (-200... +400 °C), E: (-100...+1000 °C), J: (-100...+1200 °C), K: (-180...+1372 °C), N: (-180...+1300 °C), R: (-50... +1760 °C), S: (-50...+1760 °C), B: +100...+1820 °C, min. méréstartomány 50 °C (TC)		

Kimenet

Kimenetek száma	1	Terhelő impedancia árama	≤ 550 Ω
Szakadásérzékeléssel	Igen, Kimeneti érték: 22 mA	Típus	aktív, a csatlakoztatott vezérlő passzív legyen
Kimenő áram	0(4)...20 mA		

Általános adatok

Pontosság	0,5 °C / 0,1% a végértékre vonatkoztatva	Védelmi osztály	IP20
Tápfeszültség	24 V DC ± 20 %	Lépés válaszüzeje	≤ 1s
Áramfelvétel	<50 mA @ IOU = 20 mA	Tartósín	TS 35
Áramfelvétel	Max. 1,2 W	Konfiguráció	Ingyenes ACT20P TOOL PACK szoftverrel, 8978580000 CBX200 USB konfigurációs adaptert igényel, + 2907490000 ADAPTER CBX200 - MINI USB
Üzemi magasság	≤ 2000 m		

Műszaki adatok

Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	4 kV (1,2/50 µs)	EMC szabványok	EN 61326-1
Vizsgálati feszültség	0.3 kV	Galvanikus leválasztás	3-utas leválasztó
Szigetelési feszültség	2 kV bemenet / kimenet / tápellátás	Névleges feszültség	300 V


Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 30	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14


Besorolások

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		


Connection diagram



Méretrajz



PUSH IN technology



ACT20P-TCI-AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Változat
Rendelési szám	1082540000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248845439	
Qty.	200 ST	
Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	1912130000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	

Konfiguráló interfészek



Általános rendelési adatok

Típus	CBX200 USB	Változat
Rendelési szám	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
Qty.	1 ST	
Típus	ADAPTER CBX200 - MINI U...	Változat
Rendelési szám	2907490000	
GTIN (EAN)	4099986188617	
Qty.	1 ST	