

RIM 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Dugaszolható védőmodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
választható védelmi funkciókkal.

- Zöld LED-del

Általános rendelési adatok

Változat	D-SERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	7760056018
Típus	RIM 3 24/60VUC
GTIN (EAN)	4032248878130
Qty.	10 Darab

RIM 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E312083

Méreték és tömegek

Mélység	32 mm	Mélység (coll)	1.2598 inch
Magasság	8.6 mm	Magasság (coll)	0.3386 inch
Szélesség	12.4 mm	Szélesség (coll)	0.4882 inch
Nettó tömeg	1.58 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
---------------------------	---------

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24...60 V UC	Állapotjelző	Zöld világítódioda
----------------------------	--------------	--------------	--------------------

Általános adatok

Szín	fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész Ház
	UL94 éghetőségi osztály V-2

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (CSA)	80107692	Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
-------------------------	----------	---------------------------	---------


Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Kapcsolási rajz



Dimensional drawing

