

RIM 1 6/230VDC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dugaszolható védőmodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
választható védelmi funkciókkal.

- Csillapító diódával vagy RC-szűrővel

Általános rendelési adatok

Változat	D-SERIES, Csillapító dióda, Névleges vezérlőfeszültség: 6...230 V, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	7760056169
Típus	RIM 1 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248967728
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E312083

Méretetek és tömegek

Mélység	28 mm	Mélység (coll)	1.1024 inch
Magasság	8.6 mm	Magasság (coll)	0.3386 inch
Szélesség	12.4 mm	Szélesség (coll)	0.4882 inch
Nettó tömeg	1.41 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
---------------------------	---------

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	6...230 V	Állapotjelző	Nem
Védőáramkör	Csillapító dióda		

Általános adatok

Szín	fekete	
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Ház
	UL94 éghetőségi osztály	V-2

A jóváhagyások / szabványok további részletei


Tanúsítvány száma (CSA)	80107692	Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
-------------------------	----------	---------------------------	---------

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Kapcsolási rajz**Dimensional drawing**