




Keresztösszekötők foglalatokhoz a D-SERIES DRM rendszerben.

Általános rendelési adatok

Változat	D-SERIES, Keresztösszekötő
Rendelési szám	7760056366
Típus	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944169773327
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	18.2 mm	Mélység (coll)	0.7165 inch
Magasság	5.7 mm	Magasság (coll)	0.2244 inch
Szélesség	12.1 mm	Szélesség (coll)	0.4764 inch
Nettó tömeg	1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Cross-connection data

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	2 A
Szigetelés	Yes	Érintésvédelem	Igen
Szín	narancssárga	Keresztkötött kapcsok száma	2
Pólusszám	2	Raszter mm-ben (P)	8.00 mm
Felszerelés típusa	Dugaszolt	Változat	D-SERIES alaphoz PUSH IN csatlakozással

Általános adatok

Változat	D-SERIES alaphoz PUSH IN csatlakozással	Szín	narancssárga
----------	---	------	--------------

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	250 V
---------------------	-------

Csatlakozási adatok


Raszter mm-ben (P)	8.00 mm
--------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Drawings


Dimensional drawing



Felhasználási példa

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets




How to install cross connection to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

Felhasználási példa

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets



How to install cross connection to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

Felhasználási példa

Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

