

PAC-UNIV-HE20-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm ²
Rendelési szám	7789100030
Típus	PAC-UNIV-HE20-F-3M
GTIN (EAN)	8430243959568
Qty.	1 Darab

PAC-UNIV-HE20-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

430.82 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-10...60 °C

Üzemi hőmérséklet

-10...50

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Kábelhossz

3 m

A következőkhöz:

Digitális jelek

Alapanyag

PVC

Kábel

LiYY kábel

Interfész csatlakozó

LAPOS
KÁBELCSATLAKOZÓ HE 10
20P

Pólusok száma, min.

20 pólusú

Külső átmérő

8,6 ± 1 mm

Csatlakozó, PLC oldal

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Vezetékkeresztmetszet

0.25 mm²

Villamos adatok

Összes áram, max.

3 A

Nagyfeszültségű vizsgálat

1 KV/1s

Megengedett áramerősség pályánként,
max.

1 A

Névleges feszültség

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Ellenállás

≤ 80 mΩ/m

Üzemi feszültség

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Vezeték / vezeték kapacitása

300 pF/m

Vezeték / árnyékolás kapacitása

300 pF/m

Besorolások

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20