

**PAC-UNIV-HE20-1:1-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">7789301100</a>                                 |
| Típus          | PAC-UNIV-HE20-1:1-10M                                      |
| GTIN (EAN)     | 8430243968867  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1224 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |          |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |                                      |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Kábelhossz            | 10 m                                 | A következőkhöz:      | Digitális jelek                      |
| Alapanyag             | PVC                                  | Kábel                 | LiYY kábel                           |
| Interfész csatlakozó  | LAPOS<br>KÁBELCSATLAKOZÓ HE10<br>20P | Pólusok száma, min.   | 20 pólusú                            |
| Külső átmérő          | 8,6 ± 1 mm                           | Csatlakozó, PLC oldal | LAPOS<br>KÁBELCSATLAKOZÓ HE10<br>20P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |                       |                                      |

## Villamos adatok

|  |           |                                |                   |
|--|-----------|--------------------------------|-------------------|
| Összes áram, max.                        | 3 A       | Nagyfeszültségű vizsgálat      | 1 KV/1s           |
| Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       | Névleges feszültség            | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m | Vezeték / vezetékek kapacitása | 300 pF/m          |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása          | 300 pF/m  |                                |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |