


C300-36B-324B-2S-M25-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált kábelekkel a Honeywell C300 IOTA-k (bemeneti/kimeneti kapocsszerelvény) és a Weidmüller FTA-k (terepi kapocsszerelvény) csatlakoztathatók egymáshoz: gyorsan, egyszerűen és hibamentesen. A kábelek szállíthatók egyedi vagy kettős csatlakozóval, és szabad vezetékvéggel és érvéghüvellyel is. A fedél megkönnyíti a kezelést, és robusztus csatlakozást biztosít az IOTA-hoz. Lehetővé teszi különböző keresztmetszetű és hosszúságú (max. 50 m) kábelek használatát is.

Általános rendelési adatok

Változat	Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm ²
Rendelési szám	7789829100
Típus	C300-36B-324B-2S-M25-10
GTIN (EAN)	4032248144266
Qty.	1 Darab

C300-36B-324B-2S-M25-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 2700 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10...60 °C Üzemi hőmérséklet -10...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Kábelhossz	10 m	A következőkhöz:	Digitális jelek
Alapanyag	PVC	Kábel	LYCY kábel
Interfész csatlakozó	SP-BLZP 5.08 32P, markolóval, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F	Pólusok száma, min.	36 pólusú
Külső átmérő	11,85 ± 1 mm	Csatlakozó, PLC oldal	SP-BLZP 5.08 32P, markolóval, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F
Vezetékkeresztmetszet	0.25 mm ²		

Villamos adatok

Összes áram, max.	3 A	Nagyfeszültségű vizsgálat	1 KV/1s
Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A	Névleges feszültség	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Ellenállás	≤ 80 mΩ/m	Üzemi feszültség	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Vezeték / vezetékek kapacitása	300 pF/m	Vezeték / árnyékolás kapacitása	300 pF/m

Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		