


Product image

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 4 mm ² , 800 V, 32 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | 7904180000 |
| Típus | ZDU 4/3AN |
| GTIN (EAN) | 4008190575953 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763 |

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység | 43 mm | Mélység (coll) | 1.6929 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 43.5 mm | Magasság | 83.5 mm |
| Magasság (coll) | 3.2874 inch | Szélesség | 6.1 mm |
| Szélesség (coll) | 0.2402 inch | Nettó tömeg | 13.76 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcstől a kapuig 0.164 kg CO2 eq. |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | DEMKO15ATEX1467U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXULD15.0008U |
| Max. feszültség (ATEX) | 550 V | Áram (ATEX) | 28 A |
| Vezetékkérszmetesz, max. (ATEX) | 6 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 550 V |
| Áram (IECEX) | 28 A | Vezetékkérszmetesz, max. (IECEX) | 6 mm ² |
| EN 60079-7 jelölés | Ex eb II C Gb | 2014/34/EU címke | II 2 G D |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Változat | Húzókegyeles csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 3 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Nem |
| Tartósín | TS 35 | | |

ZDU 4/3AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 600 V |
| C áram nagyság (CSA) | 35 A | Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1152892 |
| B feszültség nagyság (CSA) | 600 V | B áram nagyság (CSA) | 35 A |
| D feszültség nagyság (CSA) | 600 V | D áram nagyság (CSA) | 5 A |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|--------------------|---|------|
| Nyitott oldala | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1 |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | | |

Névleges adatok

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 32 A |
| Áram maximum vezetékknál | 41 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ | Névleges lökfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | | |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|-----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
|--|-----------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--|-----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A4 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Csatlakozási irány | felső |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 3 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² |

Műszaki adatok

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 6 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.13 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm ² | | |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 1.5 mm ² | | |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0.5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.13 mm ² | | |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 0.13 mm ² | | |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm ² |
| | Tube length | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm ² |
| | Tube length | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm ² |
| | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1.5 mm ² |
| Tube length | min. | 8 mm | |
| | max. | 12 mm | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2.5 mm ² | |
| Tube length | min. | 10 mm | |
| | max. | 12 mm | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm ² | |
| Tube length for twin wire-end ferrule | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm ² |
| | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm ² |
| | Tube length | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm ² |
| | Tube length | min. | 12 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm ² |
| Tube length | névleges | 12 mm | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm ² | |
| Tube length | névleges | 12 mm | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm ² | |
| Tube length | névleges | 12 mm | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1.5 mm ² | |
| Tube length | névleges | 12 mm | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2.5 mm ² | |
| Tube length | névleges | 12 mm | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm ² | |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Tube length | névleges | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm ² |
| | Tube length | névleges | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm ² |
| | Tube length | névleges | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm ² |
| | Tube length | névleges | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1.5 mm ² |
| | Tube length | névleges | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2.5 mm ² |
| | Tube length | névleges | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm ² |

Műszaki adatok

UL névleges adatok


| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 10 AWG | B feszültség nagyság (cURus) | 600 V |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG | B áram nagyság (cURus) | 30 A |
| C feszültség nagyság (cURus) | 600 V | C áram nagyság (cURus) | 30 A |
| Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus) | 10 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|--------|---------------------|--------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Tartósín | TS 35 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |



Tartozékok

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | ZQV 4/2 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1608950000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263225 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4/3 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1608960000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263232 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4/4 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1608970000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263249 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 4/5 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1608980000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263256 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4/6 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1608990000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263263 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4/7 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1609000000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263270 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4/8 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1609010000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263287 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4/9 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1609020000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263294 | |
| Qty. | 20 ST | |

ZDU 4/3AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 4/10 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1609030000 | Tartozékok, Keresztösszekötő, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263300 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 4/20 GE | Változat |
| Rendelési szám | 1909010000 | Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535637 | |
| Qty. | 20 ST | |

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZAP/TW 4/3AN | Változat |
| Rendelési szám | 7904100000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190575984 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZAP/TW 4/3AN BL | Változat |
| Rendelési szám | 7904110000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190575991 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZAP/TW 4/3AN OR | Változat |
| Rendelési szám | 7904120000 | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190576004 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | EW 35 | Változat |
| Rendelési szám | 0383560000 | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | EW 35 GR 7032 | Változat |
| Rendelési szám | 0383530000 | Végbak, szürke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | EW 35/SCHA/M3 | Változat |
| Rendelési szám | 0258660000 | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | WEW 35/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1059000000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZEW 35 | Változat |
| Rendelési szám | 9540000000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 8630740000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | ZTA 2 ZDU4 | Változat |
| Rendelési szám | 1609060000 | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190466220 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | ZTA 2/ZA ZDU4 | Változat |
| Rendelési szám | 1609070000 | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190466237 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | PS 2.3 RT | Változat |
| Rendelési szám | 0180400000 | Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121 | |
| Qty. | 20 ST | |

Szűkítő hüvelyek



A szűkítő hüvelyek használatával egyszerűbbé válik a kisebb keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása. A vezetékek megbízhatóan, a sodrat szétbomlása nélkül elhelyezhetők a rögzítési pontba. A szűkítő hüvely az üres pontba központosítja a vezetéket.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | ZRH 4/1 WS | Változat |
| Rendelési szám | 1636640000 | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN) | 4008190272937 | |
| Qty. | 1000 ST | |


ZDU 4/3AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Figyelmeztető takaróburkolat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus | ZAD 2/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1609080000 | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN) | 4008190263317 | |
| Qty. | 20 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DEK 5/6 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1609830000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | |
| Qty. | 200 ST | |

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/6 M MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1818400000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | |
| Qty. | 600 ST | |
| Típus | WS 10/6 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1828450000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248350513 | |
| Qty. | 600 ST | |
| Típus | ZS 12/6 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1610020000 | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | |
| Qty. | 400 ST | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |

ZDU 4/3AN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 ST | |