


**WTR 4 SI SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 400 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1 |
| Rendelési szám | <a href="#">7910330000</a>                                                                                                        |
| Típus          | WTR 4 SI SL                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)     | 4008190576714                                                                                                                     |
| Qty.           | 25 Darab                                                                                                                          |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (UR) E60693

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 97 mm       | Mélység (coll) | 3.8189 inch |
| Mélység DIN sínrel együtt | 97.5 mm     | Magasság       | 61.5 mm     |
| Magasság (coll)           | 2.4213 inch | Szélesség      | 6.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2402 inch | Nettó tömeg    | 21.16 g     |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                                                             |                               |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, rugós kábelrögzítővel, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Biztosítéktartóval, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1                                                                                                                           | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                                                           | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkött szintek belül          | Nem                                                                                                                         | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35                                                                                                                       | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem                                                                                                                         | PEN funkció                   | Nem  |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|                                                                                                             |                     |                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két 1.5 mm <sup>2</sup> rögzíthető vezeték, max.                      |                     | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                         |                |
|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG | Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1057876 |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | D áram nagyság (CSA)    | 6.3 A          |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 22 AWG |                         |                |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |      |                       |                |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Névleges adatok

|                                                        |                   |                                              |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Névleges keresztmetszet                                | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                          | 400 V  |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan | 400 V             | Névleges DC feszültség                       | 400 V  |
| Névleges áram                                          | 6.3 A             | Áram maximum vezetékknál                     | 6.3 A  |
| Szabványok                                             | IEC 60947-7-1     | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ   |
| Névleges lökőfeszültség                                | 6 kV              | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W |
| Szennyezés súlyossága                                  | 3                 |                                              |        |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--------------------------------------------|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                      |                                                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A4                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                               | AWG 10               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | oldalt               | Meghúzási nyomaték, max.                                                                                    | 1 Nm                 |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                                                                                 | 0.5 Nm               | Csupaszolási hossz                                                                                          | 13 mm                |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | Csavaros csatlakozás | Csatlakozás típusa                                                                                          | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 2                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                             | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.22 mm <sup>2</sup> | Biztosítócsavar                                                                                             | M 3                  |
| Kés mérete                                                                                                                               | 0,6 x 3,5 mm         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                               | AWG 26               |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.22 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.22 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.22 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.22 mm <sup>2</sup> | Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval                                                              | 2                    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                     | 0.22 mm <sup>2</sup> |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                                                                                                | 0.22 mm <sup>2</sup> |                                                                                                             |                      |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## UL névleges adatok

|                                             |        |                           |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 10 AWG | D áram nagyság (UR)       | 6.3 A  |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG | Tanúsítvány száma (UR)    | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG | D feszültség nagyság (UR) | 300 V  |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 10 AWG |                           |        |


## Általános

|                                               |               |                                               |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## Drawings



## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Változat                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem  |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              |                                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                       |
| Típus          | WAP 2.5-10 SW              | Változat                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1050010000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, fekete, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem     |
| GTIN (EAN)     | 4008190406806              |                                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                       |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapocsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid     |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              |                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                       |
| Típus          | WAP 2.5-10 4-6             | Változat                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1272380000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4050118114881              |                                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                       |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                              |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kampós kábelsaruk



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HB 1,5 - 3,0 RT            | Változat                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1312440000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 3 mm <sup>2</sup> , piros |
| GTIN (EAN)     | 4050118115055              |                                                                                                                   |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                                                   |
| Típus          | HB 2,5 - 3,0 BL            | Változat                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1312450000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 mm <sup>2</sup> , kék   |
| GTIN (EAN)     | 4050118115130              |                                                                                                                   |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                                                   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                             |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, fehér            |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              |                                                                                             |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                                                             |
| Típus          | WS 12/6 MC NE WS           | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1609900000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190203467              |                                                                                             |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                                                             |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |                                                         |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                         |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |                                                     |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                     |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              | 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm                   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm           |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              | 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              | 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm     |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/32                  | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2561670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 32, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 193.9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118570175              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                                                                                         |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              |                                                                                                                                         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                                                                                         |

## WTR 4 SI SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              | 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              | 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              | 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              | 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |

**WTR 4 SI SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories**

|                |                            |                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              |                                                                                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Változat                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              |                                                                                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                |