

Product image

A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, dugaszolható, V-O, Wemid |
| Rendelési szám | 7921560000 |
| Típus | SIHA 3/G20 |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 |
| Qty. | 25 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 63.1 mm | Mélység (coll) | 2.4842 inch |
| Magasság | 39.38 mm | Magasság (coll) | 1.5504 inch |
| Szélesség | 6 mm | Szélesség (coll) | 0.2362 inch |
| Nettó tömeg | 6.44 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| Ambient temperature | -5 °C...40 °C | Üzemi hőmérséklet | -50 °C... 120 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|-----------|--------|--------------------------|-------|
| Alapanyag | Wemid | Szigetelőanyag | Wemid |
| Szín | fekete | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|---------------|------------------|-----|
| Változat | Biztosítóelem | Véglap szükséges | Nem |
|----------|---------------|------------------|-----|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Telepítési útmutató | Kezelési útmutató/ katalógus | Felszerelés típusa | Dugaszolt |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Névleges feszültség | 250 V | Névleges áram | 6.3 A |
| Névleges lökőfeszültség | 4 kV | Szennyezés súlyossága | 3 |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Csatlakozás típusa | Dugaszolható csatlakozás |
|--------------------|--------------------------|

Általános

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|
| Telepítési útmutató | Kezelési útmutató/ katalógus | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

