

Product image

A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Változat	Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, dugaszolható, V-O, Wemid
Rendelési szám	7926190000
Típus	SIHA 3/G20
GTIN (EAN)	4032248264612
Qty.	1000 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	63.1 mm	Mélység (coll)	2.4842 inch
Magasság	39.38 mm	Magasság (coll)	1.5504 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	7.08 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Kezelési útmutató/ katalógus	Felszerelés típusa	Dugaszolt
---------------------	---------------------------------	--------------------	-----------

Általános

Telepítési útmutató	Kezelési útmutató/ katalógus	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C
---------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

