

CB 370/3,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 3,5 x 370 mm, Poliamid 66, 180 N
Rendelési szám	7940006057
Típus	CB 370/3,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520220
Qty.	4500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Méreték és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	370 mm	Magasság (coll)	14.5669 inch
Szélesség	3.5 mm	Szélesség (coll)	0.1378 inch
Nettó tömeg	1.93 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	103 mm	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság	180 N	Kötegelési átmérő, max.	103 mm
Szakítószilárdság	40 lbf	Kötegelési átmérő, min.	2 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A dobozban lévő tasakok száma (darab): 45 A tasakokban lévő tételek száma (darab): 100 Egy szállítási egység egy doboznyi mennyiségnek felel meg, és csak a szállítási egység egész számú többszöröse rendelhető.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

